

blocchetto di collegamento VABM-C8-12E-G14-18-M1

Codice prodotto: 557667

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione modulare | 12 mm |
| Numero max. posti valvola | 18 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - nessuno stress da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Coppia di serraggio max., fissaggio valvola | 0,6 Nm |
| Coppia di serraggio max., montaggio a parete | 5 Nm |
| Peso | 1.195 g |
| Attacco pneumatico 1 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 3 | G1/4 |
| Attacco pneumatico 5 | G1/4 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale blocchetto di collegamento | Lega di alluminio per lavorazione plastica |