


kit assiale EAMM-A-K38-60G

Codice prodotto: 557980

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------|-----------------|
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Coppia trasferibile | 4,4 Nm |
| Peso | 260 g |
| Codice interfaccia, attuatore | K38 |
| Codice interfaccia, motore in | 60G |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |