

anello di centratura EAML-38-4-38

Codice prodotto: 558030

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	38 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	4 g
Codice interfaccia, attuatore	K38
Codice interfaccia, supporto giunto-motore	38A 38D
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS