


albero

EAMB-34-6-25X26-23X27

Codice prodotto: 558037

FESTO

Per adattamento di attuatori con albero cavo.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	25 mm
Diametro alloggiamento 2	23 mm
Taglia	120
Lunghezza nominale	26 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	5.500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	18,2 kgmm ²
Coppia trasferibile	100 Nm
Peso	201 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS