


# albero

## EAMB-44-7-35X30-32X32

Codice prodotto: 558038

FESTO

Per adattamento di attuatori con albero cavo.



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	35 mm
Diametro alloggiamento 2	32 mm
Taglia	185
Lunghezza nominale	30 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	4.500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	75,3 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	200 Nm
Peso	463 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS