

Tubo in plastica PLN-12X1,75-SI

Codice prodotto: 558215

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Raggio di curvatura rilevante per la portata | 65 mm |
| Diametro interno | 8.4 mm |
| Raggio minimo di curvatura | 23 mm |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa -13.775 psi...203 psi |
| Pressione operativa in funzione della temperatura | -0.95 bar...14 bar |
| Nota sulla pressione operativa | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| Approvazione | Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV) |
| Autorità che rilascia il certificato | B 013277 0506 00 |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio) |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classe camera bianca | Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1 |
| Adatto per l'uso con gli alimenti | Vedere le informazioni avanzate sul materiale |
| Temperatura ambiente | -30 °C...80 °C |
| Peso prodotto secondo la lunghezza | 0.054 kg/m |
| Attacco pneumatico | Per diametro esterno del connettore a innesto di 12 mm |
| Colore | Argento |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale tubo | PE |