


giunto
EAMC-56-58-24-25
Codice prodotto: 558316

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------|-----------------------|
| Diametro alloggiamento 1 | 24 mm |
| Diametro alloggiamento 2 | 25 mm |
| Taglia | 56 |
| Lunghezza nominale | 58 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero di giri max. | 5.500 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -25 ... 60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C |
| Momento d'inerzia di massa | 128 kgmm ² |
| Coppia trasferibile | 60 Nm |
| Peso | 265 g |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |