


connettore maschio NECC-L1G11-C1

Codice prodotto: 558328
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per corpo di interfacciamento CAMI-C.](#)

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il [Support Portal](#).



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	7,8 mm
Altezza	22,9 mm
Lunghezza	39,2 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Connessione elettrica	Connettore maschio Morsetto a molla a 11 poli
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Intervallo tensione d'esercizio CA	160 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	8 A
Diametro ammissibile del cavo	1 ... 1,5 mm
Sezione attacco	0,2 ... 1,5 mm ²
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione