


# Kit assiale EAMM-A-A22-55A

Codice prodotto: 558896

FESTO

adatto per asse a sbalzo EGSA.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	22
Posizione di montaggio	qualsiasi
Max. numero di giri	10.000 1/min
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento d'inerzia di massa	6,06 kgmm <sup>2</sup>
Momento torcente trasmissibile	5,1 Nm
Peso	430 g
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS