


# giunto EAMC-20-30-5-6

Codice prodotto: 558902

FESTO

Adatta per asse a sbalzo EGSA.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	5 mm
Diametro alloggiamento 2	6 mm
Taglia	20
Lunghezza nominale	30 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	9.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	1,06 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	2,2 Nm
Peso	20 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS