


Flangia motore EAMF-A-38C-70A

Codice prodotto: 558908

FESTO

adatto per asse a sbalzo EGSA.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	38
Posizione di montaggio	qualsiasi
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS