


Kit parallelo EAMM-U-A22-70A

Codice prodotto: 559787

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	22
Posizione di montaggio	qualsiasi
Max. numero di giri	4.000 1/min
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento d'inerzia di massa	10,13 kgmm ²
Coppia di azionamento a vuoto	0,2 Nm
Momento torcente trasmissibile	5,5 Nm
Peso	540 g
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS