


semilavorato per dita di presa BUB-HGPT-80-B

Codice prodotto: 560251

FESTO

Per pinza con scanalatura a T, HGPT-...-B.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	80
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso per dito	1.738 g
Fissaggio	Con foro passante e bussola di centratura
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale semilavorato	Lega di alluminio per lavorazione plastica