


linea di connessione VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-2,5

Codice prodotto: 560410

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso	605 g
Connessione elettrica	Cavo con connettore
Lunghezza cavo	2,5 m
Caratteristica cavo	Suitable for energy chains
Raggio min. di curvatura del cavo	63 mm
Diametro cavo	12,5 mm
Composizione cavo	25x0,34
Grado di protezione	IP67 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 80 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale rivestimento del cavo	TPE-U(PU)