


Cavo di collegamento VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5

Codice prodotto: 560413

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso prodotto	610 g
Collegamento elettrico	Cavo con connettore maschio
Lunghezza del cavo	2.5 m
Caratteristiche cavo	applicabile su catene portacavi
Raggio minimo di curvatura del cavo	63 mm
Diametro cavo	12.5 mm
Struttura del cavo	25 x 0,34 mm ²
Grado di protezione	IP67 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente con cavo mobile	-5 °C...80 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PU)