

# Calotta VMPAL-KM-SD44-IP67-0

Codice prodotto: 560429

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso prodotto	102 g
Collegamento elettrico	Pre-assemblato
Diametro cavo ammesso	5 mm...13 mm
Sezione del conduttore	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.34 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP67 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...80 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione