


# piastra terminale VABE-S6-2RZ-N34

Codice prodotto: 560840

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	ISO 5599-2
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo di unità di valvole	44
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	336 g
Attacco servopilotaggio 12	1/4 NPT
Attacco servopilotaggio 14	1/4 NPT
Attacco pneumatico 1	3/4 NPT
Attacco pneumatico 3	3/4 NPT
Attacco pneumatico 5	3/4 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra terminale	Alluminio pressofuso