


# Sottobase accoppiabile VABV-S2-2S-N12-T2

Codice prodotto: 560843

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni griglia	59 mm
Tipo di terminale	44
Pressione d'esercizio	-0.09 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	-0.9 bar...10 bar
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	610 g
Collegamento pneumatico, porta 2	1/2 NPT
Collegamento pneumatico, porta 4	1/2 NPT
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra	Alluminio pressofuso