


piastra terminale VMPAL-EPL-FL40-IP40

Codice prodotto: 560942

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	43 mm
Lunghezza	107,3 mm
Numero max. posti valvola	32
Struttura unità di valvole	Taglie delle valvole intercambiabili
Numero max. bobine	32
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP40
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	190 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Multipolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Configurazione degli attacchi FC
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	40
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra terminale	Alluminio pressofuso PA rinforzato