

# modulo di alimentazione VMPAL-SP-QS3/8"

Codice prodotto: 560953

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	23,2 mm
Lunghezza	107,3 mm
Funzione integrata	con sottobase di collegamento elettrico
Struttura unità di valvole	Taglie delle valvole intercambiabili
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	50 g
Attacco pneumatico 1	Per tubo diametro esterno 3/8"
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale modulo di alimentazione	Lega di alluminio per lavorazione plastica PA rinforzato