


piastra
VMPAL-EG-QS3/8"
Codice prodotto: 560959

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	20,5 mm
Lunghezza	107,3 mm
Funzione integrata	Scarico convogliato
Struttura unità di valvole	Taglie delle valvole intercambiabili
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Intervallo di regolazione della pressione	0,5 ... 5 bar
Pressione di ingresso 1	0,5 ... 10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	60 g
Attacchi pneumatici 3/5 raggruppati	Per tubo diametro esterno 3/8"
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra	PA