

Tirante VMPAL-ZAS-45

Codice prodotto: 561117

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza	45 mm
Dimensioni del pacchetto	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Coppia di serraggio max.	1.7 Nm
Peso prodotto	33 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tirante	Acciaio inossidabile ad alta lega