

tappo QSPC10

Codice prodotto: 562243

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

FESTO

Per la chiusura di attacchi delle valvole o della piastra di copertura.
Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Forma	Forma diritta
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	0 ... 0,8 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0 ... 8 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	0 ... 116 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso	0,4 g
Fissaggio	Perno di fissaggio
Attacco pneumatico 1	Cartridge 10 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tappi ciechi	POM
Materiale O-ring	NBR