

# linea di connessione VMPAL-KM-V-SD25-IP67-

Codice prodotto: 562389

FESTO



Esempio di  
rappresentazione

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Connessione elettrica	Cavo con connettore
Caratteristica cavo	Standard
Raggio min. di curvatura del cavo	84 mm
Diametro cavo	11,2 mm
Composizione cavo	25x0,34
Grado di protezione	IP67 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 80 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale rivestimento del cavo	PVC