

linea di connessione VMPAL-KM-V-SD44-IP67-

Codice prodotto: 562390

FESTO



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Connessione elettrica	Cavo con connettore
Caratteristica cavo	Standard
Raggio min. di curvatura del cavo	115 mm
Diametro cavo	9,6 mm
Composizione cavo	36x0,25
Grado di protezione	IP67 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 80 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale rivestimento del cavo	PVC