

flangia oscillante SNGB-200-B

Codice prodotto: 562455

FESTO

Adeguato supporto a cerniera LN, LSN in acciaio.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	200
Basato sulla norma	ISO 15552
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	10.020 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio zincato
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale bussola	Acciaio
Materiale supporto	Plastica
Materiale disco	Acciaio zincato
Materiale viti	Acciaio, zincato
Materiale sistema di blocco	Acciaio armonico, zincato