


# cavo di collegamento NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2

Codice prodotto: 562471

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme alla norma	EN 61076-2-101 ISO 20401
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Peso	45 g
Connessione elettrica	4 poli / 2 fili Connettore femmina angolare / Cavo M8x1
Intervallo tensione d'esercizio CC	20,4 ... 26,4 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	3 A
Lunghezza cavo	2,5 m
Caratteristica cavo	Suitable for energy chains
Raggio min. di curvatura del cavo	35 mm
Diametro cavo	3,3 mm
Composizione cavo	2x0,25
Terminali dei conduttori	Bussola terminale
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale rivestimento del cavo	TPE-U(PUR)
Materiale del corpo	TPE-U(PU)
Materiale contatti a innesto	Ottone dorato
Materiale guaina isolante	PVC