

Raccordo a innesto a L QBL-1/8-3/8-U-M

Codice prodotto: 562578

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Standard
Dimensione nominale	0,236 in
Tipo di guarnizione sul perno a vite	Rivestimento
Progettazione	Forma a L
Dimensioni del pacchetto	5
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	0.095 MPa...1 MPa 13.775 psi...145 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0.95 bar...10 bar
Classificazione marittima	Certificato See
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C 32 °F...140 °F
Peso prodotto	714 oz
Tipo di montaggio	Esagono esterno, dimensione 17 mm
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio R1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno della tubazione di 3/8" "
Colore dell'anello di rilascio	grigio
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PBT
Materiale guarnizione filetto	NBR
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale tubo elemento di bloccaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega