

Kit di copertura EASC-S1-26-50

Codice prodotto: 562714

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	26
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	187 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale profilo di copertura	Leghe di alluminio battuto Anodizzato
Materiale piastra di adattamento	Leghe di alluminio battuto Anodizzato