

valvola di inserimento MS9-EM-NG-S-VS

Codice prodotto: 562954

FESTO

Manuale, con silenziatore, direzione del flusso da sinistra a destra.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Serie	MS
Taglia	9
Dimensione modulare	90 mm
Costruzione	Valvola a spola
Tipo di azionamento	Manuale
Principio di tenuta	Non metallica
Funzione di scarico	Non strozzabile
Dispositivo antimanomissione	Manopola con arresto
Riposizionamento	Guida forzata
Tipo di comando	diretto
Funzione valvola	3/2, bistabile
Pressione d'esercizio	0 ... 20 bar
Portata nominale normale	18.000 l/min
Portata nominale normale 2-3	14.100 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Livello di rumorosità	93 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio	Montaggio in linea Con accessori A scelta:
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	2.400 g
Attacco pneumatico 3	G1
Materiale spola	POM
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso