


connettore femmina di rete NECU-M-PPG5-C1

Codice prodotto: 563059

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 61984
Connessione elettrica	AIDA Push-pull 5 poli Cablabile Connettore femmina / Morsetto a molla
Codifica connettori	Su contatto 2 e 5
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 24 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	16 A
Resistenza alle scariche elettriche	2,5 kV
Diametro ammissibile del cavo	9 ... 13 mm
Sezione attacco	0,75 ... 2,5 mm ²
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Material housing	Pressofusione di zinco Nichelato
Colore corpo contenitore	Argento
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	Lega di rame nichelato e dorato