

# Sottobase VABS-S7-S-G14

Codice prodotto: 563396

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore   |
|--|--|
| Posizione di montaggio                   | Opzionale  |
| Pressione d'esercizio                    | 0 MPa...1 MPa  |
| Pressione di lavoro                      | 0 bar...10 bar   |
| Protezione antideflagrante               | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Fluido di lavoro                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 4 - Estrema sollecitazione da corrosione                           |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364 zona III   |
| Grado di protezione                      | IP65   |
| Tipo di montaggio                        | Con foro passante  |
| Collegamento pneumatico, porta 1         | G1/4   |
| Collegamento pneumatico, porta 2         | Flangia 1/4<br>Configurazione dei fori NAMUR                       |
| Collegamento pneumatico, porta 3         | G1/4   |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                          |
| Materiale guarnizioni                    | NBR  |
| Materiale piastra                        | Alluminio rivestito con ematal                                     |