

Adattatore NPFV-AF-G14-N14-MF

Codice prodotto: 563397

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	6 mm
Pressione d'esercizio	0.2 MPa...0.8 MPa
Pressione di lavoro	2 bar...8 bar
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	1/4 NPT
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale adattatore	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale guarnizioni	NBR