


# raccordo a innesto a L

## QBLF-1/2-3/8-U

Codice prodotto: 564666

FESTO

Orientabile a 360°, filettatura interna con esagono esterno.



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Taglia                                                   | Standard                                      |
| Diametro nominale                                        | 0,276 "                                       |
| Tipo di guarnizione sul perno filettato                  | Rivestimento                                  |
| Posizione di montaggio                                   | Qualsiasi                                     |
| Forma                                                    | Forma a L                                     |
| Dimensioni contenitore                                   | 5                                             |
| Costruzione                                              | Principio Push-Pull                           |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | 0,095 ... 1 MPa                               |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | 0,95 ... 10 bar                               |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | 13,775 ... 145 psi                            |
| Fluido d'esercizio                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio       | E' possibile l'impiego con aria lubrificata   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1 - stress da corrosione basso                |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364-Zona III                            |
| Temperatura ambiente                                     | 0 ... 60 °C                                   |
| Coppia di serraggio max.                                 | 20,652 ft-lbf                                 |
| Peso                                                     | 1,439 oz                                      |
| Fissaggio                                                | Esagono incassato 5/16                        |
| Attacco pneumatico 1                                     | Filettatura interna 1/2 NPT                   |
| Attacco pneumatico 2                                     | Per tubo diametro esterno 3/8"                |
| Temperatura ambiente Fahrenheit                          | 32 ... 140 °F                                 |
| Colore dell'anello di smontaggio                         | Grigio                                        |
| Avvertenza sul materiale                                 | Conforme a RoHS                               |
| Materiale del corpo                                      | Ottone nichelato<br>PBT                       |
| Materiale guarnizione filettatura                        | PTFE                                          |
| Materiale anello di smontaggio                           | POM                                           |
| Materiale guarnizione                                    | NBR                                           |
| Materiale fascette stringitubo                           | Acciaio inossidabile fortemente legato        |