


**giunto**  
**EAMC-30-32-10-11**  
Codice prodotto: 565008

**FESTO**



**Foglio dati**

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Diametro alloggiamento 1	10 mm
Diametro alloggiamento 2	11 mm
Taglia	30
Lunghezza nominale	32 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	8.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	5,87 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	12,5 Nm
Peso	48 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS