


Cavo di collegamento NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

Codice prodotto: 565289

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	4-40UNC
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	389 g
Collegamento elettrico	A 44 poli Connettore femmina Sub-D
Intervallo di tensione d'esercizio DC	30 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	0.86 A
Lunghezza del cavo	2.5 m
Caratteristiche cavo	Per applicazioni statiche
Raggio minimo di curvatura del cavo	95 mm
Diametro cavo	9.6 mm
Tolleranza diametro cavo	± 0,5 mm
Struttura del cavo	40 x 0,14 mm ²
Grado di protezione	IP65 IP67 In stato assemblato
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Materiale della guaina del cavo	PVC
Materiale corpo	PBT
Materiale del contatto elettrico	Bronzo Bronzo