


linea di connessione NEBV-S1G44-K-5-N-LE39

Codice prodotto: 565290

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	4-40UNC
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	737 g
Connessione elettrica	44 poli Connettore femmina Sub-D
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 30 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	0,86 A
Lunghezza cavo	5 m
Caratteristica cavo	Per applicazioni statiche
Raggio min. di curvatura del cavo	95 mm
Diametro cavo	9,6 mm
Tolleranza diametro del cavo	± 0,5 mm
Composizione cavo	40x0,14
Grado di protezione	IP65 IP67 In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Materiale rivestimento del cavo	PVC
Materiale del corpo	PBT
Materiale contatti a innesto	Bronzo dorato