


# blocco batteria CPX-P-AB-2XKL-8POL

Codice prodotto: 565704

FESTO

Tecnica di serraggio.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni P x L x A	(compresa sottobase di collegamento elettrico e tecnica di collegamento) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Fissaggio	Su sottobase di collegamento elettrico CPX-M-GE..
Peso	100 g
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	95 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP20
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato (con unità montata)
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA rinforzato
Connessione elettrica	8 poli / 8 poli