

Blocco di collegamento CPX-P-AB-4XM12-4POL

Codice prodotto: 565706

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensioni (P x L x H) | (incl. sottobase accoppiabile e tecnologia di collegamento) 50 x 107 x 70 mm |
| Tipo di montaggio | Sulla sottobase accoppiabile CPX-M-GE.. |
| Peso prodotto | 120 g |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 °C...70 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 95 % Non condensante |
| Grado di protezione | IP65 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione (se installata) |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale corpo | Rinforzato con PA |
| Collegamento elettrico | A 4 poli 4x connettore femmina Codifica A Connettore maschio tondo M12x1 |