

sottobase di collegamento elettrico

VAVE-L1-1VL2-LP

Codice prodotto: 566723

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protezione contro l'inversione di polarità	Bipolare
Funzioni supplementari	Spegnimento dell'arco
Indicatore di stato del segnale	LED
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V 12 V
Resistenza alle scariche elettriche	0,8 kV
Grado di imbrattamento	3
Temperatura ambiente estesa	-5 - 60 °C
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	7,8 g
Sezione attacco	0,14 mm ²
Connessione elettrica	Cavo a trefoli
Lunghezza cavo	1 m
Terminali dei conduttori	Bussola terminale
Connessione conduttore di protezione	Non disponibile
Fissaggio	Clip
Colore corpo contenitore	Nero
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA