

sottobase di collegamento elettrico VAVE-L1-1L2-LR

Codice prodotto: 566727

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tensione di esercizio
Funzioni supplementari	Spegnimento dell'arco Riduzione della corrente di ritenuta
Indicatore di stato del segnale	LED
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Resistenza alle scariche elettriche	0,8 kV
Grado di imbrattamento	3
Omologazione	RCM Mark
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per EMV
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	7,8 g
Sezione attacco	0,14 mm ²
Connessione elettrica	Cavo a trefoli
Lunghezza cavo	1 m
Terminali dei conduttori	Bussola terminale
Connessione conduttore di protezione	Non disponibile
Fissaggio	Clip
Colore corpo contenitore	Nero
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA