


modulo di misurazione CPX-CMIX-M1-1

Codice prodotto: 567417

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni P x L x A	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnosi	Diagnosi per canale e per modulo
Resistenza ai cortocircuiti	Sì
Diagnosi specifica per dispositivo	Tensione insufficiente moduli Tensione insufficiente sistema di misurazione Mediante display locale a 7 segmenti
Numero max. dei moduli	9
Display	Display a sette segmenti
Indicazioni di stato	LED giallo = PL (Power Load) LED rosso = errore
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Autonomia in assenza della tensione di rete	10 ms
Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale	80 mA
Omologazione	C-Tick
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 95 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	140 g
Assi per linea	1
Numero linee assi	1
Lunghezza linea max.	30 m
Connessione elettrica, Control-Interface	Connettore femmina M9 5 poli
Control-Interface	digitale Bus CAN con protocollo Festo
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA rinforzato