

# tubo in plastica PEN-U

Codice prodotto: 567448

FESTO

Si prega di rispettare la quantità minima per l'ordine.



## Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	5/8
Caratteristiche tubo	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Condizioni di prova tubo	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-14,4 ... 58 Psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-22 ... 140 °F
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto, diametro esterno 5/8"
Colore	Blu Marrone Giallo Verde Neutro Rosso Nero Argento Bianco
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	PE