

tubo in plastica

PUN-H-3/16-BR-150-CB

Codice prodotto: 567995

FESTO

Omologato per l'industria alimentare. (resistente all'idrolisi)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	3/16
Raggio di curvatura influente sulla portata	0,069 ft
Raggio min. di curvatura	0,025 ft
Caratteristiche tubo	Adatto per catene portacavi in applicazioni con elevate frequenze di ciclo
Condizioni di prova tubo	Idoneità per catene portacavi: >5 milioni di cicli a norma FN 942021
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-14,4 ... 145 Psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-31 ... 145 °F
Peso in funzione della lunghezza	0,13 oz/ft
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto diametro esterno 3/16"
Colore	Marrone
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	TPE-U(PU)