

blocchetto di collegamento

VABM-B6-E-N14-8

Codice prodotto: 568188

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	21 mm
Numero max. posti valvola	8
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Coppia di serraggio max., montaggio su guida profilata	1,5 Nm
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	2 Nm
Coppia di serraggio max., montaggio a parete	5 Nm
Peso	670 g
Attacco servopilotaggio 12/14	NPT1/8-27
Attacco pneumatico 1	NPT1/4-18
Attacco pneumatico 3	NPT1/4-18
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica