

cinematica parallela EXPT-70-E1

Codice prodotto: 569798
Prodotto in esaurimento

FESTO



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Costruzione	Cinematica parallela
Taglia	70
Area di lavoro, diametro nominale	700 mm
Area di lavoro, altezza nominale	100 mm
Posizione di montaggio	Orizzontale
Tipo motore	Servomotore
Durata dell'inserimento	100 %
Accelerazione max.	110 m/s ²
Velocità max.	7 m/s
Frequenza max. di prelievo	150 prese/min in ciclo da 12"
Carico nominale massimo	5 kg
Carico nominale a dinamicità massima	1 kg
Precisione di posizionamento	± 0,5 mm
Stabilità direzionale	± 0,5 mm
Precisione di ripetizione	±0,1 mm
Forza di processo max. sull'asse Z	1.000 N
Forza di processo tipica sull'asse Z	750 N Diametro area di lavoro fino a 175 mm
Peso base della cinematica	47,5 kg
Forza max. del telaio, orizzontale	150 N
Forza max. del telaio, verticale	290 N
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS
Criterio LABS	Contenente sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice, a norma FN 942010