

# tubo in plastica PEN-1/4-SW-150-CB

Codice prodotto: 569883

FESTO

Con tolleranza esterna, per raccordi a innesto QS, polietilene (non ammesso nella produzione di alimenti).



## Foglio dati

| Caratteristica                                      | Valore   |
|---|--|
| Diametro esterno in pollici                         | 1/4  |
| Raggio di curvatura influente sulla portata         | 0,085 ft   |
| Raggio min. di curvatura                            | 0,041 ft   |
| Caratteristiche tubo                                | Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates   |
| Condizioni di prova tubo                            | Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021   |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -14,4 ... 145 Psi  |
| Fluido d'esercizio                                  | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Conformità PWIS                                     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ambiente                                | -22 ... 140 °F   |
| Peso in funzione della lunghezza                    | 0,186 oz/ft  |
| Attacco pneumatico                                  | Per attacco a innesto, filetto maschio 1/4"  |
| Colore  | Nero   |
| Durezza Shore                                       | D 52 +/-3  |
| Avvertenza sul materiale                            | Conforme a RoHS  |
| Materiale tubo flessibile                           | PE   |