

Tubo in plastica PLN-3/16-SW-150-CB

Codice prodotto: 569906

FESTO

Elevata resistenza all'idrolisi e agli agenti chimici

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno in pollici	3/16
Raggio di curvatura influente sulla portata	0,095 Fuß
Raggio min. di curvatura	0,036 Fuß
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-14,4 ... 203 Psi
Certificato ente preposto	TZW
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Sicurezza alimentare	Conforme alla dichiarazione del produttore
Temperatura ambiente	-22 ... 176 °F
Omologazione	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Peso in funzione della lunghezza	0,107 oz/ft
Colore	Nero
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, tubo	PE