

Tubo in plastica PAN-MF-6X1-SW

Codice prodotto: 570358

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	6 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata	35 mm
Diametro interno	4 mm
Raggio minimo di curvatura	15 mm
Conforme allo standard	DIN 73378-PA12-PHL
Caratteristiche tubo	applicabile su catene portacavi
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...2.7 MPa -13.775 psi...391.5 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...27 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Olio minerale
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-60 °C...100 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.016 kg/m
Attacco pneumatico	Per connettore a innesto diametro esterno 6 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	D 65 +/-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	PA12-P