

Tubo in plastica PLN-14X2-NT

Codice prodotto: 570424

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	14 mm
Raggio di curvatura rilevante per la portata	80 mm
Diametro interno	10 mm
Raggio minimo di curvatura	40 mm
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -13.775 psi...203 psi
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar...14 bar
Nota sulla pressione operativa	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Approvazione	Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)
Autorità che rilascia il certificato	B 013277 0506 00
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe camera bianca	Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.07 kg/m
Attacco pneumatico	Per connettori a innesto con diametro esterno di 14 mm
Colore	Naturale
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	PE